

マイコンカーラリー販売


M-S263:熱収縮チューブ(透明・幅64.5mm 長さ2m)

HITACHI
Inspire the Next

2015.10.01版

※Basic Classは規定で、「電池のパック化は認めない」となっていますので、パック化された電池は使用できません。Advanced Classは使用可能です。

■概要



【M-S263:熱収縮チューブ(透明・幅64.5mm 長さ2m)】は、単三形電池をパック化することのできる熱収縮チューブです。

幅は、写真のようにチューブを折りたたんだときの状態です。円周は2倍の約129mmとなります。

■使い方



写真のように、単三電池を熱収縮チューブの中に入れます。



単三充電電池を、8本まとめて、パック化した例です。

※電池の取り扱いには、必ず電池メーカーの使用上の注意を守ってください。

製品の詳細については、ホームページを参照してください。

URL: <http://www2.himdx.net/mcr/>

株式会社日立ドキュメントソリューションズ

〒135-0016 東京都江東区東陽六丁目3番2号 イースト21タワー

TEL: 03-6666-8171 FAX: 03-6666-8844

E-mail: himdx.m-carrally.dd@hitachi.com